



by Schneider Electric

Price*: 1109.51 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual de instalação Manual do utilizador Suporte de montagem vertical
-----------------------	--

Físico

Comprimento do cabo	3,00 M
Cor	Preto
Profundidade	6,2 Cm
Altura	173,8 Cm
Peso net	7,3 Kg
Largura	5,5 Cm

Entrada

Limites da corrente de entrada	16 A
Load Capacity	3680 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309 16 A 2P + E
Tensão de entrada	200 V 208 V 230 V

Saída

Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13 4 IEC 60320 C19
--------------------------------	-------------------------------------

Conformidades

Certificações do produto	CE EAC TÜV
--------------------------	------------------



Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	8,5 Kg
Pacote 1 Altura	195 Cm
Pacote 1 largura	16 Cm
Pacote 1 Comprimento	11 Cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim

Garantia contractual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**