



by Schneider Electric

Price*: 4566.67 EUR



Estado comercial

Aviso de fim de venda :

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Metered outlet
Comprimento do cabo	3 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Guia de segurança

Complementar

Tensão de entrada	400 V trifásico
Altura	1800 Mm
Largura	55 Mm
Output voltage	230 V
Profundidade	56 Mm
Peso do produto	7,12 Kg
Local de montagem	Lado
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 3P + N + PE
Modo de montagem	Not rack-mountable
Número de unidade de bastidor	0U
USB compatible	No
Posição de montagem	Vertical
Protocolo da porta de comunicação	SNMP
[In] corrente nominal	16 A
Max line current	16 A
Limites da corrente de entrada	16 A
Load Capacity	11000 VA
Frequência da rede	50/60 Hz

Plug standard	IEC 60309
Number of power socket outlets	18 IEC 60320 C13 10 A 6 IEC 60320 C19 16 A
Tipo de rede de comunicação	10/100BASE-T

Ambiente

Certificações de produtos	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]TÜV[RETURN]UKCA
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0...15000 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2030 Mm
Package 1 Width	195 Mm
Package 1 Length	130 Mm
Package 1 Weight	8,29 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH free of SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
RoHS exemption information	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Product Life Status : **End of commerc. announced**

EPDU1216SMBO pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



EPDU2216SMBO

Easy Rack PDU, tomada com medição comutada, 0U, trifásica, 11kW, 230V, 16A, (18) tomadas C13 e (6) C19, entrada

Qtd 1

Data de substituição: |