



by Schneider Electric

Price\*: 5183.33 EUR



## Estado comercial

Aviso de fim de venda :

⚠ Aviso de fim de venda

## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Metered outlet
Comprimento do cabo	3 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Guia de segurança

## Complementar

Tensão de entrada	400 V trifásico
Altura	1800 Mm
Largura	55 Mm
Output voltage	230 V
Profundidade	56 Mm
Peso do produto	8,68 Kg
Local de montagem	Lado
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Modo de montagem	Not rack-mountable
Número de unidade de bastidor	0U
USB compatible	No
Posição de montagem	Vertical
Protocolo da porta de comunicação	SNMP
[In] corrente nominal	32 A
Max line current	32 A
Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	22000 VA
Frequência da rede	50/60 Hz

Plug standard	IEC 60309
Number of power socket outlets	18 IEC 60320 C13 10 A 6 IEC 60320 C19 16 A
Tipo de rede de comunicação	10/100BASE-T

## Ambiente

Certificações de produtos	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]TÜV[RETURN]UKCA
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0...15000 M

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2030 Mm
Package 1 Width	195 Mm
Package 1 Length	130 Mm
Package 1 Weight	9,85 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaración REACH</a>
REACH free of SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS Da EU</a>
RoHS exemption information	<a href="#">Sim</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

## Garantia contratual

Garantia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Product Life Status : **End of commerc. announced**

EPDU1232SMBO pode ser substituída por qualquer um dos seguintes produtos:



### EPDU2232SMBO

Easy Rack PDU, tomada com medição comutada, 0U, trifásica, 22kW, 230V, 32A, (18) tomadas C13 e (6) C19, entrada

Qtd 1

Data de substituição: |