

Product data sheet

Characteristics

EPDU1232SX3620

EasyPDU, Switched, Zero U, 22 kW, 230V,
(30) C13 & (6) C19 ; IEC309



Price*: 5083.33 EUR

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Switched

Complementar

Tensão de entrada	400 V trifásico
Altura	1794 Mm
Largura	55 Mm
Output voltage	230 V
Profundidade	62 Mm
Peso do produto	8,28 Kg
Local de montagem	Lado
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Posição de montagem	Vertical
Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	22 KW
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309
Number of power socket outlets	30 IEC 60320 C13 6 IEC 60320 C19

Ambiente

Certificações de produtos	CE[RETURN]EAC[RETURN]RCM[RETURN]TÜV
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...45 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,95 M
Package 1 Width	160 Mm
Package 1 Length	110 Mm
Package 1 Weight	9,56 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh free of SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
RoHS exemption information	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

Garantia contratual

Garantia	1 year repair or replace
----------	--------------------------

Product Life Status : **Comercializado**