

EPDU2116SMBO

Easy Rack PDU, tomada com medição
comutada, 0U, monofásica, 3,7 kW, 230 V,
16 A, (20) tomadas C13 e (4) C19, entrada
IEC60309 2P+E



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Metered outlet
Comprimento do cabo	3 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação

Complementar

Tensão de entrada	200 V
Altura	1800 Mm
Largura	55 Mm
Output voltage	230 V
Profundidade	56 Mm
Peso do produto	6,67 Kg
Local de montagem	Lado
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60309 16 A 2P + E
Modo de montagem	Not rack-mountable
Número de unidade de bastidor	0U
USB compatible	No
Posição de montagem	Vertical
Protocolo da porta de comunicação	SNMP
[In] corrente nominal	16 A
Tensão admissível	200...240 V
Max line current	16 A
Limites da corrente de entrada	16 A
Load Capacity	3680 VA
Frequência da rede	50/60 Hz

Plug standard	IEC 60309
Number of power socket outlets	20 IEC 60320 C13
Tipo de rede de comunicação	10/100BASE-T

Ambiente

Certificações de produtos	CE
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...50 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0...15000 Mm

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	203 Cm
Package 1 Width	19,5 Cm
Package 1 Length	13 Cm
Package 1 Weight	7,84 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de exceção
RoHS exemption information	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	2 Years repair and Replace
----------	----------------------------

Product Life Status : **Comercializado**