

EPDU2232MBO

Easy Rack PDU, saída medida, 0U, trifásico, 22kW, 230V, 32A, (18) saídas C13 e (6) C19, entrada IEC60309 3P+N+PE



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Cor	Preto
Tipo de produto ou componente	PDU
Tipo de PDU	Metered outlet
Comprimento do cabo	3 M
Número de cabos	1
Equipamento fornecido	Manual de instalação

Complementar

Tensão de entrada	400 V trifásico
Altura	1800 Mm
Largura	55 Mm
Output voltage	230 V
Profundidade	56 Mm
Peso do produto	8,38 Kg
Local de montagem	Lado
Mounting preference	No preference
Input Connection Type	IEC 60309 32 A 3P + N + PE
Modo de montagem	Not rack-mountable
Número de unidade de bastidor	0U
USB compatible	No
Posição de montagem	Vertical
Protocolo da porta de comunicação	SNMP
[In] corrente nominal	32 A
Max line current	32 A
Limites da corrente de entrada	32 A
Load Capacity	22000 VA
Frequência da rede	50/60 Hz
Plug standard	IEC 60309

Number of power socket outlets	18 IEC 60320 C13 10 A
Tipo de rede de comunicação	10/100BASE-T

Ambiente

Certificações de produtos	TÜV
Temperatura do ar ambiente para operação	-5...50 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de funcionamento	0...3000 m
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Armazenamento Humidade relativa	5...95 %
Altitude de armazenamento	0...15000 M

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	203 Cm
Package 1 Width	19,5 Cm
Package 1 Length	13 Cm
Package 1 Weight	9,55 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
RoHS exemption information	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	2 Years repair and Replace
----------	----------------------------

Product Life Status : **Comercializado**