



Fő jellemzők

Termékcsalád	Asfora
Termék vagy komponens típusa	Kapcsolható olvadóbiztosítós szakaszoló betét
Eszköz megjelenés	Mechanizmus rögzítőkerettel
Terhelés típusa	Load for energy saving lamps with ballast: 100 W
Színárnyalat	Bronz
A csomagolás típusa	Flow-pack

Kiegészítő jellemzők

Készülék rögzítése	Süllyesztett
Kapcsolási funkció	Egypólusú
Billenőkapcsolók száma	1
Teljesítmény tartomány	2300 W
Névleges áram	10 AX -250 V AC/DC
Csatlakozások pontjai	Rugós bekötés
Kábelek száma	2 cable(s) 2.5 mm ²
Kábelmerevség	Rugalmas sodrott Merev vagy rugalmas Sodrott
Vezeték csupaszítási hossz	13,0 Mm
Anyag	ABS + PC
Felületkezelés	Festett
Vezetőanyag	Réz
Rögzítési mód	Csavar és betét51...70 mm
Magasság	71 Mm
Szélesség	71 Mm
Mélység	43,0 Mm
Telepítési mélység	15 Mm
Termék súlya	0,0585 Kg

Környezet

Szabványok	IEC 60669-2
Termék minősítések	TÜV VDE, C csoport NF-USE
Minőségjelző címkék	CE UKR
IP védettségi szint	IP20
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...40 °C

Packing Units

Csomagolási egység típusa 1.	PCE
Egységek száma az 1. csomagban	1
1. csomag súlya	59,2 G
1. csomag magassága	4 Cm
1. csomag szélessége	7,1 Cm
1. csomag hosszúsága	7,1 Cm
Csomagolási egység típusa 2.	BB1
Egységek száma az 2. csomagban	10
2. csomag súlya	671 G
2. csomag magassága	9,5 Cm
2. csomag szélessége	18,5 Cm
2. csomag hosszúsága	27,5 Cm
Csomagolási egység típusa 3.	S04
Egységek száma az 3. csomagban	120
3. csomag súlya	8,602 Kg
3. csomag magassága	30 Cm
3. csomag szélessége	40 Cm
3. csomag hosszúsága	60 Cm

Offer Sustainability

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
REACH: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Mérgező nehézfémmentes	Igen
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piac területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell kezelni.

Product Life Status : **Forgalmazott**