

# ER6202

Easy Rack 600mm/42U/1000mm, com teto, painel lateral, rodas, pés e 4 suportes, sem fundo, preto



by Schneider Electric



Price\*: 3270.00 EUR



## Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

## Principal

Tipo de produto ou componente	Rack enclosure
Número de unidade de bastidor	42U
Equipamento fornecido	Peças de ligação Tecla(S) Portas e painéis laterais com chaves idênticas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas Painéis laterais

## Físico

Altura	199,1 Cm
Largura	60 Cm
Profundidade	100 Cm
Peso líquido	100,4 Kg
Cor	Preto
Modo de montagem	Not rack-mountable
Profundidade de montagem máxima	83,82 Cm
Minimum mounting depth	19,05 Cm
Rack width	19"
Marking	18 gauge porta da frente 19 gauge rear door 16 gauge post 14 gauge EIA mounting rail
Carga admissível permanente	1199,75 Kg estático 599,65 Kg dinâmico

## Conformidade

Normas	UL 2416 EIA-310E
--------	---------------------

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	212 Cm
Package 1 Width	105 Cm
Package 1 Length	65 Cm
Package 1 Weight	106 Kg
Camadas de paletes	1

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>

## Garantia contratual

Garantia	5 year repair or replace
----------	--------------------------

Product Life Status : **Comercializado**