



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tipo de produto ou componente	Rack
Número de unidade de bastidor	48U
Equipamento fornecido	Peças de ligação Tecla(S) Portas Pés de nivelamento Hardware de montagem Rodas pré-instaladas

Físico

Altura	225,8 Cm
Largura	60 Cm
Profundidade	100 Cm
Peso do produto	85,2 Kg
Cor	Preto
Modo de montagem	Not rack-mountable
Profundidade de montagem máxima	83,82 Cm
Profundidade de montagem mínima	24,16 Cm
Largura do Bastidor	19"
Marking	18 gauge porta da frente 19 gauge rear door 16 gauge post 14 gauge EIA mounting rail
Carga admissível permanente	1199,8 Kg estático 599,6 Kg dinâmico

Conformidade

Normas	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	239 Cm
Package 1 Width	65 Cm
Package 1 Length	105 Cm
Package 1 Weight	92 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh free of SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
RoHS exemption information	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	5 year repair or replace
----------	--------------------------

Product Life Status : **Comercializado**