



Principal

Linha	Easy9
Aplicação do dispositivo	Distribuição
Tipo de produto ou componente	Disjuntor modular
Nome abreviado do dispositivo	Disjuntor modular Easy9
Descrição de polos	2P
Número de polos protegidos	2
[In] corrente nominal	10 A
Tipo de rede	CA
Tecnologia da unidade de disparo	Termomagnético
Curva de Tempo-Corrente	C
Capacidade de corte	3000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1 5000 A Icn a 220 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1
Adequação para isolamento	Sim conforme IEC 60898-1

Complementar

Frequência da rede	50/60 Hz
[Ue] tensão de operação nominal	400 V CA 50/60 Hz 220 V CA 50/60 Hz
Limite de disparo magnético	5...10 x pol
[Ics] capacidade de corte nominal em serviço	3 KA 100 % x Icn a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1
[Ui] tensão de isolamento nominal	500 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60898-1
[Uimp] tensão suportável de impulso nominal	4 KV conforme IEC 60898-1
Indicação de posição do contato	Sim
Tipo de controle	Alavanca articulada
Sinalização local	Sem
Modo de montagem	De encaixe
Suporte de montagem	Trilho DIN
Desvios de 9 mm	4
Altura	81 Mm
Largura	35,4 Mm
Profundidade	73,6 Mm
Cor	Cinza (RAL 7035)
Durabilidade mecânica	10000 Ciclos
Durabilidade elétrica	4000 Ciclos
Conexões - terminais	Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 1...25 mm ² rígido Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 1...16 mm ² Flexível
Torque de aperto	2 N.M superior ou inferior

Meio ambiente

Normas	IEC 60898-1
Certificações do produto	INMETRO
Grau de proteção IP	IP20 conforming to IEC 60529
Grau de poluição	2
Tropicalização	2
Umidade relativa	95 % a -25...60 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-25...60 °C
Temperatura ambiente para armazenamento	-40...85 °C

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,58 Cm
Package 1 Width	3,59 Cm
Package 1 Length	8,51 Cm
Package 1 Weight	0,213 Kg
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	8,22 Cm
Package 2 Width	8,86 Cm
Package 2 Length	22,34 Cm
Package 2 Weight	1,28 Kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declaração REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**