



Principal

| | |
|----------------------------------|--|
| Linha | Easy9 |
| Aplicação do dispositivo | Distribuição |
| Tipo de produto ou componente | Disjuntor modular |
| Nome abreviado do dispositivo | Disjuntor modular Easy9 |
| Descrição de polos | 2P |
| Número de polos protegidos | 2 |
| [In] corrente nominal | 32 A |
| Tipo de rede | CA |
| Tecnologia da unidade de disparo | Termomagnético |
| Curva de Tempo-Corrente | C |
| Capacidade de corte | 3000 A Icn a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1 5000 A Icn a 220 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1 |
| Adequação para isolamento | Sim conforme IEC 60898-1 |

Complementar

| | |
|--|--|
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| [Ue] tensão de operação nominal | 400 V CA 50/60 Hz 220 V CA 50/60 Hz |
| Limite de disparo magnético | 5...10 x pol |
| [Ics] capacidade de corte nominal em serviço | 3 KA 100 % x Icn a 400 V CA 50/60 Hz para IEC 60898-1 |
| [Ui] tensão de isolamento nominal | 500 V CA 50/60 Hz conforme IEC 60898-1 |
| [Uimp] tensão suportável de impulso nominal | 4 KV conforme IEC 60898-1 |
| Indicação de posição do contato | Sim |
| Tipo de controle | Alavanca articulada |
| Sinalização local | Sem |
| Modo de montagem | De encaixe |
| Suporte de montagem | Trilho DIN |
| Desvios de 9 mm | 4 |
| Altura | 81 Mm |
| Largura | 35,4 Mm |
| Profundidade | 73,6 Mm |
| Cor | Cinza (RAL 7035) |
| Durabilidade mecânica | 10000 Ciclos |
| Durabilidade elétrica | 4000 Ciclos |
| Conexões - terminais | Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 1...25 mm ² rígido Terminal tipo túnel (superior ou inferior) 1...16 mm ² Flexível |
| Torque de aperto | 3,5 N.M superior ou inferior |

Meio ambiente

| | |
|---|------------------------------|
| Normas | IEC 60898-1 |
| Certificações do produto | INMETRO |
| Grau de proteção IP | IP20 conforming to IEC 60529 |
| Grau de poluição | 2 |
| Tropicalização | 2 |
| Umidade relativa | 95 % a -25...60 °C |
| Temperatura ambiente para funcionamento | -25...60 °C |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -40...85 °C |

Unidades de embalagem

| | |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,58 Cm |
| Package 1 Width | 3,59 Cm |
| Package 1 Length | 8,51 Cm |
| Package 1 Weight | 0,213 Kg |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 6 |
| Package 2 Height | 8,22 Cm |
| Package 2 Width | 8,86 Cm |
| Package 2 Length | 22,34 Cm |
| Package 2 Weight | 1,28 Kg |

Oferta sustentável

| | |
|--------------------------------|---|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACh | Declaração REACh |
| REACh sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS Da EU |
| Sem metais pesados tóxicos | Sim |
| Sem mercúrio | Sim |
| Regulamento RoHS China | Declaração RoHS China |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Perfil de Circularidade | Não são necessárias operações de reciclagem específicas |

Garantia contratual

| | |
|----------|----------|
| Garantia | 18 meses |
|----------|----------|

Product Life Status : **Comercializado**