



Fő jellemzők

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Termékcsalád | TeSys Deca |
| Termék neve | TeSys GV3 TeSys DF |
| Termék vagy alkatrész típusa | Motor circuit breaker |
| Készülék rövid neve | GV2MP |
| Készülék alkalmazás | Beépítés |
| Kioldóegység technológia | Termikus-mágneses |

Kiegészítő jellemzők

| | |
|---|--|
| Pólusok megnevezése | 3P |
| Hálózat típusa | AC |
| Felhasználási kategória | AC megfelel IEC 60947-2 AC-3e megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 AC-4 megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 |
| Hálózati frekvencia | 50/60 Hz megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 |
| Rögztési mód | 35 mm szimmetrikus DIN sín: a kábelcsatorna léceire csiptetve Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm: hátlemezekre csavarozva (bővítővel a teljes méretre) |
| Motorteljesítmény kW | 9 kW -400/415 V AC 50/60 Hz 11 kW -500 V AC 50/60 Hz 18,5 kW -6 V AC 50/60 Hz |
| Megszakítási kapacitás | 50 KA Icu -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 15 KA Icu -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 6 KA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 4 KA Icu -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 3 KA Icu -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| [Ics] rövidzárlatos megszakítási képesség értéke | 100 % -230/240 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 40 % -400/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 50 % -440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 75 % -500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 75 % -6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| Vezérlő típusa | Nyomógomb |
| [In] névleges áram | 23 A |
| Termikus védelem beállítási tartomány | 17...23 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 |
| Mágneses kioldási áram | 327 A |
| [Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram | 23 A megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 |
| Ue névleges üzemi feszültség | 6 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| Ui névleges szigetelési feszültség | 690 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2 |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 KV megfelel IEC 60947-2 |
| Fázis meghibásodási érzékenység | Igen megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Alkalmasság leválasztásra | Igen megfelel IEC 60947-1 S melléklet |
| Teljesítmény veszteség pólusonként | 2,5 W |
| Mechanikai tartósság | 100000 Ciklus |
| Elektromos élettartam | 100000 Ciklus esetén AC-3e -415 V izzólámpa 100000 Ciklus esetén AC-4 -415 V izzólámpa |
| Névleges üzem | Folytonos megfelel IEC 60947-4-1 § 7-2-1-5-2 |
| Meghúzási nyomaték | 1,7 N.M - mellett csavaros sorkapocs |
| Szélesség | 45 Mm |
| Magasság | 89 Mm |
| Mélység | 78,5 Mm |
| Nettó súly | 0,26 Kg |
| Szín | Sötétszürke |

Környezet

| | |
|---|---|
| Szabványok | EN/IEC 60947-3 EN/IEC 60947-4-2 |
| Terméktanúsítványok | CCC[RETURN]UL-Aex[RETURN]CSA-Ex[RETURN]EAC[RETURN]ATEX Cat 3G[RETURN]LROS |
| IK védelmi fokozat | IK04 |
| IP védettségi szint | IP20 megfelel MSZ EN 60529 |
| Éghajlati ellenállóképesség | Megfelel IACS E10 |
| Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz | -40...80 °C |
| Tűzellenállási képesség | 960 °C megfelel IEC 60695-2-11 |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -20...60 °C |
| Mechanikai hibatűrési képesség | Ütések: 30 MHz...1 GHz Rezgések: 5 Gn, 5...300 Hz |
| Üzemi magasság | 2000 m |

Csomagolási egység

| | |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa | PCE |
| Egységek száma 1. csomagban | 1 |
| 1. csomag magassága | 9,300 Cm |
| 1. csomag szélessége | 4,800 Cm |
| 1. csomag hossza | 8,500 Cm |
| 1. csomag súlya | 287,000 G |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S02 |
| Egységek száma 2. csomagban | 24 |
| 2. csomag magassága | 15,000 Cm |
| 2. csomag szélessége | 30,000 Cm |
| 2. csomag hossza | 40,000 Cm |
| 2. csomag súlya | 7,228 Kg |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | P06 |
| Egységek száma 3. csomagban | 384 |
| 3. csomag magassága | 75,000 Cm |
| 3. csomag szélessége | 60,000 Cm |
| 3. csomag hossza | 80,000 Cm |
| 3. csomag súlya | 125,988 Kg |

Kínálat fenntarthatósága

| | |
|-------------------------------|--|
| Fenntarthatósági állapot | Green Premium termék |
| REACH rendelet |  REACH Nyilatkozat |
| EU RoHS irányelv | Megfelel a mentességeknek |
| Higanymentes | Igen |
| Kínai RoHS rendelet |  Kínai RoHS Nyilatkozat |
| RoHS korlátozás alóli kivétel |  Igen |
| Környezetvédelmi közzététel |  A Termék Környezeti Profilja |

Körköröségi profil

 [Élettartam Végére Vonatkozó Információ](#)

WEEE

A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell kezelni.

Garancia

Garancia

18 months

Product Life Status : **Forgalmazott**