

KVM1116R

KVM 2G da APC, Digital/IP, 1 utilizador remoto/1 local, 16 portas com Virtual Media - FIPS 140-2



by Schneider Electric

Price*: 2015.35 EUR



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tensão de entrada	24 V DC 100 V 120 V 208 V 230 V 240 V
Número de unidade de bastidor	1U

Físico

Cor	Preto
Altura	4,3 Cm
Largura	42,4 Cm
Profundidade	18,8 Cm
Peso líquido	2,59 Kg
Local de montagem	Frontal
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Not rack-mountable

Entrada

Frequência da rede	50/60 Hz
--------------------	----------

Conformidade

Certificações de produtos	C-Tick[RETURN]CE[RETURN]EAC[RETURN]Conformidade com TAA[RETURN]UL-AR[RETURN]VCCI Classe A[RETURN]VDE
Normas	FCC Parte 15 classe A ICES-003 UL 60950-1

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein. *Prices are indicative

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...50 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...80 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-20...60 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Armazenamento Humidade relativa	0...80 %

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,6 Cm
Package 1 Width	33 Cm
Package 1 Length	61,9 Cm
Package 1 Weight	3,99 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme com os requerimentos de excepção
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto

Garantia contratual

Garantia	2 years repair or replace
----------	---------------------------

Product Life Status : **Comercializado**