

Statut commercial: Arrêt de commercialisation



Cycle de vie

Arrêt de fabrication : JANV. 23, 2021

⚠ Arrêt de fabrication

Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LC1D.K TeSys Deca
Type de produit ou équipement	Contacteur de condensateur
Nom de l'appareil	LC1DTK
Application du contacteur	Correction du facteur de puissance
Description des pôles	3P
Composition des pôles	3 NO
[Ue] tension assignée d'emploi	Circuit de puissance: ≤ 690 V CA 50/60 Hz
Puissance réactive nominale	25 Kvar à 220...240 V CA 50/60 Hz à <55 °C 40 Kvar à 400...440 V CA 50/60 Hz à <55 °C 58 Kvar à 660...690 V CA 50/60 Hz à <55 °C
Type de circuit de commande	CA à 50 Hz
[Uc] tension circuit de commande	220 V CA 50 Hz
Contacts auxiliaires disponibles sur chaque contacteur	1 "F" + 2 "O"
Support de montage	Rail Platine
Normes	CEI 60070 VDE 0560 CEI 60831 NF C 54-100
Certifications du produit	UL[RETURN]CSA
Mode de raccordement	Circuit de puissance: connecteur 1 2,5 mm ² - cable stiffness: souple avec embout Circuit de puissance: connecteur 1 4 mm ² - cable stiffness: rigide avec embout Circuit de puissance: connecteur 2 1,5 mm ² - cable stiffness: souple avec embout Circuit de puissance: connecteur 2 4 mm ² - cable stiffness: rigide avec embout
Couple de serrage	Circuit de puissance :5 N.m - sur connecteur

Complémentaires

Type de contacts auxiliaires	Type liés mécaniquement 1 NO + 1 NF se conformer à CEI 60947-5-1 type contact miroir 1 NF se conformer à CEI 60947-4-1
------------------------------	---

Environnement

Degré de protection IP	IP2X se conformer à CEI 60529 IP2X se conformer à VDE 0106
Traitement de protection	TH se conformer à CEI 60068-2-30
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Température ambiante de stockage	-60...80 °C
Altitude de fonctionnement	0...3000 m
Hauteur	180 Mm
Largeur	75 Mm
Profondeur	150 Mm
Poids du produit	1,3 Kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	19 Cm
Largeur de l'emballage 1	13 Cm
Longueur de l'emballage 1	17 Cm
Poids de l'emballage 1	1,575 Kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Arrêt de commercialisation**

La référence LC1DTK12M5 peut être remplacée par l'un des produits suivants :



LC1DTKM7

TeSys D - Contacteur 40kvar bob 220 v 50/60hz

Qté 1

Date de substitution : |