

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys LE
Nom de l'appareil	LE1D
Type de produit ou équipement	Démarreur DOL intégré
Application	Standard
Catégorie d'emploi	AC-3
Composition de l'appareil	Relais de surcharge thermique commandé séparément Contacteur
Type de commande	Bouton-poussoir démarrage vert I Bouton-poussoir arrêt/remise à zéro rouge O

Complémentaires

Puissance moteur kW	3 KW à 220/230 V CA 50/60 Hz 7,5 KW à 500 V CA 50/60 Hz 7,5 KW à 660/690 V CA 50/60 Hz 5,5 KW à 380/400 V CA 50/60 Hz 5,5 KW à 415 V CA 50/60 Hz 5,5 KW à 440 V CA 50/60 Hz
[I _{th}] courant thermique d'emploi sous enveloppe	12 A
[U _c] tension circuit de commande	220 V CA 50/60 Hz
Nombre d'entrée de câble	2 entrée câble: ISO20 haut 2 entrée câble: ISO20 inférieur
Largeur	88 Mm
Hauteur	166 Mm
Profondeur	128,5 Mm
Poids du produit	0,92 Kg

Environnement

Matière	Polycarbonate
Degré de protection IP	IP65 se conformer à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK07 conforme à CEI 60529
Normes	CEI 60947-4-1
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-5...40 °C
Caractéristique d'environnement	Standard
Certifications du produit	UKCA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	17,100 Cm
Largeur de l'emballage 1	15,000 Cm
Longueur de l'emballage 1	20,500 Cm
Poids de l'emballage 1	882,000 G
Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	30
Hauteur de l'emballage 2	75,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	60,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	80,000 Cm
Poids de l'emballage 2	39,220 Kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**