



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Físico

Cor	Bege
Profundidade	14,1 Cm
Altura	11,6 Cm
Mounting preference	No preference
Peso do Produto	3,1 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable
Largura	21,4 Cm

Entrada

Frequência da rede	47...63 Hz
Plug standard	IEC 60320 C14
Limites da tensão de entrada	160...290 V
Tensão de entrada	230 V

Saída

Potência nominal em W	600 W
Potência máxima configurável (Watts)	600 W
Output voltage	230 V
Potência nominal em VA	600 VA

Conformidades

Certificações do produto	C-Tick CE GOST
Normas	EN 55024 EN 60950

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	5...95 %
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-25...65 °C
Humidade relativa de armazenamento	5...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M

Baterias e autonomia

Baterias pré-instaladas	0
Ranuras da bateria vazias	0
Valor do electrólito líquido	0

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Absorção de Energia (Joules)	300 J
------------------------------	-------

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	3,4 Kg
Pacote 1 Altura	17,5 Cm
Pacote 1 largura	27,3 Cm
Pacote 1 Comprimento	20,7 Cm
SCC14	10731304197895
Número de unidades no pacote 2	4
Peso do pacote 2	14,51 Kg
Comprimento do pacote 2	424,94 Mm
Número de unidades no pacote 3	64

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

Garantia contratual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**