

Statut commercial: Commercialisé



### Principales

Gamme de produit	Mureva Styl
Catégorie	Bouton-poussoir
Présentation du produit	Produit complet
Type de technologie	Électromécanique
Nombre de touches	1
Nuance de la couleur	Gris (RAL 7016)

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Commande	Enjoliveur
Courant assigné d'emploi	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA
Conditions d'utilisation	Intérieur/Extérieur
Matière	SEBS ABS (acrylonitrile butadiène styrène) Laiton
Mode de fixation	Par vis
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour rigide câble(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour multibrins câble(s) 1,5...2,5 mm <sup>2</sup> pour souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	13 Mm
Entrée de câble	Accès facile aux vannes (diamètre : 6...20 mm)
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane
Hauteur	76 Mm
Largeur	76 Mm
Profondeur	64 Mm
Profondeur en saillie	64 Mm

## Environnement

Labels qualité	NF EAC CE AENOR
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Normes	EN 60669-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,600 Cm
Largeur de l'emballage 1	6,500 Cm
Longueur de l'emballage 1	7,600 Cm
Poids de l'emballage 1	118,000 G
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	9,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	17,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 Cm
Poids de l'emballage 2	1,280 Kg
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	60
Hauteur de l'emballage 3	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 Cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 Cm
Poids de l'emballage 3	8,505 Kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**