



Κύριος

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Σειρά προϊόντος | Mureva Styl |
| Σειρά | Mureva Styl |
| Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος | Μπουτόν |
| Αριθμός πλήκτρων | 1 |
| Χρώμα | Grey (RAL 7016) |

Συμπληρωματικός

| | |
|----------------------------------|--|
| Παρουσίαση συσκευής | Μηχανισμός |
| Τύπος τεχνολογίας | Ηλεκτρομηχανικό |
| Στήριξη συσκευής | Επίτοιχο Χωνευτό |
| Ενεργοποιητής | Πλήκτρο |
| [Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας | Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9250 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC |
| Συνθήκες χρήσης | Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου |
| Ονομαστικό ρεύμα | 10 A |
| Υλικό | SEBS Χαλκός ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) |
| Μήκος απογύμνωσης καλωδίων | 13 Mm |
| Ικανότητα σύσφιξης | 1.5...2.5 mm ² για άκαμπτο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm ² για πολύκλωνο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm ² για εύκαμπτο καλώδιο(α) |
| Τρόπος στήριξης | Με βίδες |
| Βαθμός προστασίας IP | IP55 |
| Βαθμός προστασίας IK | IK08 |
| Πλάτος | 71 Mm |
| Ύψος | 71 Mm |
| Αντίσταση σε χημικά στοιχεία | Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο |
| Βάθος | 40 Mm |

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Περιβάλλον

| | |
|--|--|
| Σήματα ποιότητας | EAC AENOR NF CE |
| Βραδείας καύσης | Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Πρότυπα | EN 60669-1 |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ | -5...40 °C |
| Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε | -25...55 °C |

Μονάδες συσκευασίας

| | |
|------------------------------|-----------|
| Unit Type of Package 1 | PCE |
| Number of Units in Package 1 | 1 |
| Package 1 Height | 7,100 Cm |
| Package 1 Width | 4,200 Cm |
| Package 1 Length | 7,100 Cm |
| Package 1 Weight | 52,000 G |
| Unit Type of Package 2 | BB1 |
| Number of Units in Package 2 | 10 |
| Package 2 Height | 8,000 Cm |
| Package 2 Width | 16,000 Cm |
| Package 2 Length | 39,500 Cm |
| Package 2 Weight | 611,000 G |
| Unit Type of Package 3 | S04 |
| Number of Units in Package 3 | 60 |
| Package 3 Height | 30,000 Cm |
| Package 3 Width | 40,000 Cm |
| Package 3 Length | 60,000 Cm |
| Package 3 Weight | 4,419 Kg |

Βιωσιμότητα προσφοράς

| | |
|-----------------------------|---|
| Κανονισμός REACH | Δήλωση REACH |
| REACH χωρίς SVHC | Ναι |
| Οδηγία RoHS EE | Συμμόρφωση Δήλωση RoHS EE |
| Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα | Ναι |
| Χωρίς υδράργυρο | Ναι |
| Βιώσιμη συσκευασία | Ναι |
| Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS | Ναι |
| Κανονισμός RoHS Κίνας | Δήλωση RoHS Κίνας |
| Περιβαλλοντικές αναφορές | Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος |
| Προφίλ κυκλικότητας | Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης |

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**