



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Σειρά	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διακόπτης
Αριθμός πλήκτρων	1
Λειτουργία διακόπτη	2 πόλων 1 θέσης
Χρώμα	Grey (RAL 7016)

Συμπληρωματικός

Παρουσίαση συσκευής	Πλήρες προϊόν
Τύπος τεχνολογίας	Ηλεκτρομηχανικό
Στήριξη συσκευής	Επίτοιχο
Ενεργοποιητής	Πλήκτρο
Τύπος φορτίου	Φορτίο με εξοικονόμηση ενέργειας με ballast: 200 W
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9250 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Υλικό	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) SEBS Χαλκός
Ονομαστικό ρεύμα	16 AX
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	13 Mm
Είσοδος καλωδίου	Εύκολη πρόσβαση βαλβίδαςδιάμετρος:6...20 mm
Ικανότητα σύσφιξης	1.5...2.5 mm ² για άκαμπτο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm ² για πολύκλωνο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm ² για εύκαμπτο καλώδιο(α)
Τρόπος στήριξης	Με βίδες
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08
Πλάτος	76 Mm
Ύψος	76 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξείδιο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο
Βάθος	64 Mm
Βάθος προεξοχής	64 Mm

Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	EAC AENOR NF CE
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Πρότυπα	EN 60669-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7,600 Cm
Package 1 Width	5,700 Cm
Package 1 Length	7,600 Cm
Package 1 Weight	122,000 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8,000 Cm
Package 2 Width	16,000 Cm
Package 2 Length	39,500 Cm
Package 2 Weight	1,320 Kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,000 Cm
Package 3 Width	40,000 Cm
Package 3 Length	60,000 Cm
Package 3 Weight	8,660 Kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Αριθμός SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμόρφωση Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Βιώσιμη συσκευασία	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Αποτύπωμα άνθρακα (kg.eq.CO2)	1

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**