



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διακόπτης με κλειδί
Παρουσίαση συσκευής	Μηχανισμός
Χρώμα	Grey (RAL 7016)
Ποσότητα ανά σετ	Σετ του 1

Συμπληρωματικός

Στήριξη συσκευής	Χωνευτό Επίτοιχο
Τύπος τεχνολογίας	Ηλεκτρομηχανικό
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας	230 V AC 50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	3 A
Λειτουργία διακόπτη	3 θέσεις
Θέση απόσυρσης κλειδιού	Κέντρο
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Υλικό	ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) PP (πολυπροπυλένιο)
Τρόπος στήριξης	Με βίδες
Ύψος	71 Mm
Πλάτος	71 Mm
Βάθος	72 Mm

Περιβάλλον




Σήματα ποιότητας	EAC CE
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	8,4 Cm
Package 1 Width	8,8 Cm
Package 1 Length	9,2 Cm

Package 1 Weight	128,0 G
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	15 Cm
Package 2 Width	30 Cm
Package 2 Length	40 Cm
Package 2 Weight	1,884 Kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Αριθμός SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Κανονισμός REACH	 Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμορφώνεται με εξαιρέσεις
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσης RoHS	 Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**