



Κύριος

Σειρά	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διακόπτης και πρίζα
Παρουσίαση συσκευής	Πλήρες προϊόν
Χρώμα	Grey (RAL 7016)

Συμπληρωματικός

Στήριξη συσκευής	Επίτοιχο
Υλικό	PC (πολυανθρακικό) Χαλκός
Τύπος τεχνολογίας	Ηλεκτρομηχανικό
Αριθμός πλήκτρων	1
Λειτουργία διακόπτη	1-pole 2-way
Διαμόρφωση πόλων εξόδων	2P + E
Τυπική περιγραφή εξόδου	Πλευρική γείωση
Τυπική απόκλιση εξόδου	Σούκο
Θέση εγκατάστασης	Κάθετα
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	250 V
Τύπος δικτύου	AC
Συχνότητα δικτύου	50/60 Hz
Ονομαστικό ρεύμα	10 AX
Ύψος	147 Mm
Πλάτος	76 Mm
Βάθος	64 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε A-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο

Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	EAC CE AENOR
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,500 Cm
Package 1 Width	7,500 Cm
Package 1 Length	14,500 Cm
Package 1 Weight	232,300 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	8,000 Cm
Package 2 Width	16,000 Cm
Package 2 Length	39,500 Cm
Package 2 Weight	1,266 Kg
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,000 Cm
Package 3 Width	40,000 Cm
Package 3 Length	60,000 Cm
Package 3 Weight	8,251 Kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Αριθμός SCIP	89350e0d-a4ac-4516-bf86-fdaed8a227fc
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμόρφωση Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Αποτύπωμα άνθρακα (kg.eq.CO2)	3

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**