



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Σειρά	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Διακόπτης
Αριθμός πλήκτρων	1
Λειτουργία διακόπτη	2 πόλων 1 θέσης
Χρώμα	Λευκό (RAL 9003)

Συμπληρωματικός

Παρουσίαση συσκευής	Μηχανισμός
Τύπος τεχνολογίας	Ηλεκτρομηχανικό
Στήριξη συσκευής	Επίτοιχο Χωνευτό
Ενεργοποιητής	Πλήκτρο
Τύπος φορτίου	Φορτίο με εξοικονόμηση ενέργειας με ballast: 200 W
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας	Ue ονομαστική τάση λειτουργίας 9250 VUe ονομαστική τάση λειτουργίας 9AC
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Υλικό	SEBS Χαλκός ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
Ονομαστικό ρεύμα	16 AX
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων	13 Mm
Ικανότητα σύσφιξης	1.5...2.5 mm ² για άκαμπτο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm ² για πολύκλωνο καλώδιο(α) 1.5...2.5 mm ² για εύκαμπτο καλώδιο(α)
Τρόπος στήριξης	Με βίδες
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08
Πλάτος	71 Mm
Ύψος	71 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο
Βάθος	40 Mm

Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	AENOR EAC NF CE
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Πρότυπα	EN 60669-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,5 Cm
Package 1 Width	7,5 Cm
Package 1 Length	7,5 Cm
Package 1 Weight	55,0 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,8 Cm
Package 2 Width	16,0 Cm
Package 2 Length	39,5 Cm
Package 2 Weight	650,0 G
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30,0 Cm
Package 3 Width	40,0 Cm
Package 3 Length	60,0 Cm
Package 3 Weight	4,737 Kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Συσκευασία χωρίς πλαστικό	Ναι
Συσκευασία με ανακυκλωμένο χαρτόνι	Ναι
Αριθμός SCIP	66b36458-2ef6-42ba-b429-8005a46f0a37
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Συμμόρφωση Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Βιώσιμη συσκευασία	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές	Περιβαλλοντικό Προφίλ Προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
Αποτύπωμα άνθρακα (kg.eq.CO2)	1

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**