



Κύριος

Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Βάση στήριξης
Εύρος συμβατότητας	Mureva Styl
Χρώμα	Λευκό (RAL 9003)

Συμπληρωματικός

Στήριξη συσκευής	Χωνευτό
Αριθμός πλήκτρων	Windows
Θέση εγκατάστασης	Οριζόντια
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Υλικό	Υπολογιστής
Απόσταση μεταξύ κέντρων	71 Mm
Μήκος	155 Mm
Ύψος	23 Mm
Πλάτος	84 Mm
Βάθος προεξοχής	19 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο

Περιβάλλον

Σήματα ποιότητας	AENOR NF
Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK08
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2,000 Cm
Package 1 Width	8,400 Cm
Package 1 Length	15,500 Cm
Package 1 Weight	64,000 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	5
Package 2 Height	9,000 Cm
Package 2 Width	17,000 Cm
Package 2 Length	40,000 Cm
Package 2 Weight	417,000 G
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	30
Package 3 Height	30,000 Cm
Package 3 Width	40,000 Cm
Package 3 Length	60,000 Cm
Package 3 Weight	3,238 Kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Αριθμός SCIP	8c554461-aa6e-4ce6-a425-e129474211e1
Κανονισμός REACH	Δήλωση REACH
Οδηγία RoHS EE	Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS EE) Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Βιώσιμη συσκευασία	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	Δήλωση RoHS Κίνας

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**