

Κύριος

Σειρά προϊόντος	Mureva Styl
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος	Κάλυμμα πλαισίου
Εύρος συμβατότητας	Unica προσαρμογέας στήριξης
Χρώμα	Λευκό (RAL 9003)

Συμπληρωματικός

Στήριξη συσκευής	Χωνευτό Επίτοιχο
Τύπος καλύμματος	Καπάκι
Αριθμός πλήκτρων	1 θέσης
Συνθήκες χρήσης	Εσωτερικού/Εξωτερικού χώρου
Υλικό	PP (πολυπροπυλένιο) PC (πολυανθρακικό)
Μήκος	71 Mm
Ύψος	29 Mm
Πλάτος	71 Mm
Αντίσταση σε χημικά στοιχεία	Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (70 %) Ανθεκτικό στο οινόπνευμα (96 %) Ανθεκτικό σε Α-γαλακτικό οξύ Ανθεκτικό σε αραιωμένο τεταρτοταγές αμμώνιο Ανθεκτικό σε αραιωμένη χλωρίνη Ανθεκτικό σε αραιωμένη αμμωνία Ανθεκτικό σε σαπουνόνερο Ανθεκτικό σε καθαριστικό κρύσταλλο Ανθεκτικό σε υπεροξειδίο του υδρογόνου 10 όγκους Ανθεκτικό σε εξάνιο

Περιβάλλον





Βαθμός προστασίας IP	IP55
Βαθμός προστασίας IK	IK06
Βραδείας καύσης	Αυτοσβενόμενο 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ	-5...40 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε	-25...55 °C

Μονάδες συσκευασίας

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	3 Cm
Package 1 Width	7,5 Cm
Package 1 Length	7,5 Cm

Package 1 Weight	35 G
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	8 Cm
Package 2 Width	16 Cm
Package 2 Length	39,5 Cm
Package 2 Weight	442 G
Unit Type of Package 3	S04
Number of Units in Package 3	60
Package 3 Height	30 Cm
Package 3 Width	40 Cm
Package 3 Length	60 Cm
Package 3 Weight	3,904 Kg

Βιωσιμότητα προσφοράς

Αριθμός SCIP	2c66ee7f-b39d-425f-a4af-fd0972454bc0
Κανονισμός REACh	 Δήλωση REACh
REACh χωρίς SVHC	Ναι
Οδηγία RoHS EE	Συμμόρφωση  Δήλωση RoHS EE
Χωρίς τοξικά βαρέα μέταλλα	Ναι
Χωρίς υδράργυρο	Ναι
Βιώσιμη συσκευασία	Ναι
Πληροφορίες εξαιρέσεως RoHS	 Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας	 Δήλωση RoHS Κίνας
Προφίλ κυκλικότητας	Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης

Product Life Status : **Εμπορεύσιμο**