

Statut commercial: Commercialisé



Principales

Gamme de produit	Mureva Styl
Type de produit ou équipement	Boîte de montage
Compatibilité de gamme	Mureva Styl boîtier
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Montage de l'appareil	Saillie
Nombre de postes	2 postes horizontal
Entrée de câble	Accès facile aux vannes
Conditions d'utilisation	Intérieur/Extérieur
Matière	Polypropylène SEBS
Entraxe	71 Mm
Longueur	147 Mm
Hauteur	54 Mm
Largeur	76 Mm
Profondeur	54 Mm
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué Résistant à l'eau savonneuse Résistant au lave vitre Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes Résistant au hexane

Environnement

Labels qualité	AENOR NF
Degré de protection (IP)	IP55
Tenue aux chocs (IK)	IK08
Tenue à la flamme	Auto-extinguible 650 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante de stockage	-25...55 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,900 Cm
Largeur de l'emballage 1	7,200 Cm
Longueur de l'emballage 1	14,300 Cm
Poids de l'emballage 1	123,000 G
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	5
Hauteur de l'emballage 2	8,000 Cm
Largeur de l'emballage 2	16,000 Cm
Longueur de l'emballage 2	39,500 Cm
Poids de l'emballage 2	713,000 G
Type d'emballage 3	S04
Nb produits dans l'emballage 3	30
Hauteur de l'emballage 3	30,000 Cm
Largeur de l'emballage 3	40,000 Cm
Longueur de l'emballage 3	60,000 Cm
Poids de l'emballage 3	5,069 Kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Sustainable packaging	Yes
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Product Life Status : **Commercialisé**