



by Schneider Electric

Price\*: 674.02 EUR



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Geral

Equipamento fornecido	Cabo de alimentação amovível específico por país Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Sensor de temperatura/humidade
Compatibilidade do produto	Dispositivos Sensores para Bastidor 150
Tipo de ligação do sensor externo	Luz de alarme 1 Saída de modbus (rs-485) 1 Saída de relé 1
Sensores Universais APC Suportados	Contacto de porta Contacto Seco Humidade Fumo Fuga Pontual de Líquido Temperatura Vibração
Número de Portas para Sensores Universais	6
Número de Dispositivos Sensores Suportados	0
Número de Sensores Universais Suportados	6
Intervalo de humidade do sensor	11...89 % +/- 3 % RH
Número de Câmaras Suportado	0 integrado 0 em rede 0 USB
Intervalo de temperatura do sensor	15...50 °C +/- 1 °C 32...122 °F +/- 1.8 °F

### Físico

Profundidade	5,9 Cm
Altura	4,4 Cm
Localização de montagem	Frontal Posterior
Peso net	1,27 Kg
Largura	43,2 Cm
Posição de montagem	Vertical

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...45 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...65 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

## Comunicações & Gestão

Tipo de rede de comunicação	RJ45 10/100 Base-T
Protocolo da porta de comunicação	HTTP HTTPS SNMP

## Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	2,95 Kg
Pacote 1 Altura	6,6 Cm
Pacote 1 largura	45,7 Cm
Pacote 1 Comprimento	22,6 Cm

## Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declaração-RoHS da EU</a>
---------------------	---

## Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**