



Estado comercial

Aviso de fim de venda : SET 21, 2021

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Apresentação	Suporta até 2 dispositivos de câmara externos, 2 dispositivos sensores e até 18 Sensores Universais.
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Cabo de alimentação amovível específico por país CD de Documentação Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Sensor de temperatura/humidade
Número de Dispositivos Sensores Suportados	2
Número de Sensores Universais Suportados	18

Físico

Profundidade	9,3 Cm
Altura	4,3 Cm
Localização de montagem	Frontal
Peso net	1,74 Kg
Largura	43,2 Cm

Conformidades

Normas	FCC Parte 15 classe A ICES-003
Certificações do produto	AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A Listado em cUL CE GOST IRAM Directiva Baixa tensão 2006/95/CE NOM UL na lista VCCI Classe A VDE

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...45 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...65 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %


Comunicações & Gestão

Tipo de rede de comunicação	RJ45 10/100 Base-T
Protocolo da porta de comunicação	DHCP DNS HTTP HTTPS SMTP SOCKS TCP/IP

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	2,86 Kg
Pacote 1 Altura	19 Cm
Pacote 1 largura	78,1 Cm
Pacote 1 Comprimento	36,9 Cm

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Em investigação
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	 Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo.

Garantia contractual

Garantia	2 anos para reparação ou substituição
----------	---------------------------------------

Product Life Status : **Post commercialisation**