



Estado comercial

Aviso de fim de venda : JAN 08, 2021

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

| | |
|------------------|---|
| Apresentação | Suporta até 4 dispositivos de câmara externos, 12 dispositivos sensores e até 78 Sensores Universais. |
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |

Geral

| | |
|--|--|
| Equipamento fornecido | Cabo de alimentação amovível específico por país CD de Documentação Manual de instalação Dispositivos de disjunção de montagem rack Sensor de temperatura/humidade Cabo USB |
| Frequência das imagens da câmara | Até 30 fps |
| Compatibilidade do produto | 4 - Sensor 20 mA Dispositivo de câmara 120 Suporte para Adaptador CCTV 120 Dispositivos Sensores para Bastidor 150 Dispositivo Sensor para Salas 155 Dispositivo sensor 120 IPSD4N-W0 Pelco Câmaras cctv analógicas via usb do suporte do adaptador cctv (câmara de televisão em circuito fechado) NetBotz Dispositivo de Câmara USB NTSC camera PAL camera IP110-CHV9 Pelco IP3701H-2 Pelco |
| Resolução do ecrã | Até 1280x480 |
| Tipo de ligação do sensor externo | Entradas do sensor de 4 - 20 ma 4 Luz de alarme 1 Sensor de cabo para fugas de líquidos 1 Saídas de relé 2 |
| Sensores Universais APC Suportados | 0-5V Contacto de porta Contacto Seco Humidade Fumo Fuga Pontual de Líquido Temperatura Vibração |
| Número de Portas para Sensores Universais | 6 |
| Número de Dispositivos Sensores Suportados | 12 |

| | |
|--|--------------------|
| Número de Sensores Universais Suportados | 72 |
| Número de Câmaras Suportado | 4 em rede 4 USB |

Físico

| | |
|-------------------------|---------|
| Profundidade | 9,3 Cm |
| Altura | 4,3 Cm |
| Localização de montagem | Frontal |
| Peso net | 1,74 Kg |
| Largura | 43,2 Cm |

Conformidades

| | |
|--------------------------|--|
| Normas | FCC Parte 15 classe A ICES-003 |
| Certificações do produto | AS/NZS 3548 (C-Tick) Classe A Listado em cUL CE GOST IRAM Directiva Baixa tensão 2006/95/CE NOM UL na lista VCCI Classe A VDE |

Ambiental

| | |
|--|-------------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 0...45 °C |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Humidade relativa | 0...95 % |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15...65 °C |
| Altitude de armazenamento | 0,00...15240,00 M |
| Humidade relativa de armazenamento | 0...95 % |

Comunicações & Gestão

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tipo de rede de comunicação | RJ45 10/100 Base-T |
| Protocolo da porta de comunicação | DHCP DNS HTTP HTTPS SMTP SOCKS TCP/IP |

Unidades de embalagem

| | |
|-------------------------|---------|
| Peso da embalagem (Lbs) | 2,86 Kg |
| Pacote 1 Altura | 11,4 Cm |
| Pacote 1 largura | 54,6 Cm |
| Pacote 1 Comprimento | 22,9 Cm |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|-------------------------------|---|
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS Da EU |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo. |

Garantia contractual

Garantia

2 anos para reparação ou substituição

Product Life Status : End of commerc. announced