



## Principal

Alcance	Thalassa
Nome do produto	Thalassa PLA
Aplicação do aparelho	Varias utilidades
Tipo de produto ou componente	Suporte para caixa + abraçadeira, dupla
Nome abreviado do equipamento	PLAZ
Altura nominal faça involucro	1000 Mm
Comprimento nominal faça involucro	750 Mm
Profundidade nominal fazer involucro	420 Mm
Tipo de montagem	Ao solo
Composição do dispositivo	1 parte superior 1 parte inferior 2 parte lateral 1 painel posterior 1 porta 1 base

## Complementar

Tipo de corpo	Parte superior selada e parte inferior aberta montadas com partes laterais
Tipo de porta	Opaca frontal
Número de Portas	1
Abertura de porta	Reversível 120 °)
Tipo de Bloqueio	4 pontos de Fecho, Punho com Inserção de Barra Dupla de 5 milímetros
Acessibilidade para Operação	Topo Posterior Fundo
Peças removíveis	Porta por dobradiças Painel traseiro por Elemento de Fixação
Material	Poliéster reforçado com fibra de Vidro
Cor	Cinzento RAL 7035)
Normas	IEC 62208
Certificações de produtos	Veritas
Classe de isolamento eléctrico	Classe II

## Ambiente

Grau de proteção IP	IP54(em conformidade com IEC 60529 base fundo aberto)
Grau de proteção IK	IK10(em conformidade com IEC 62262 porta lisa)
Resistência a incêndios	960 °C(em conformidade com IEC 62208)
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-35...90 °C

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	107,0 Cm
Package 1 Width	78,0 Cm
Package 1 Length	48,0 Cm
Package 1 Weight	38,225 Kg
Unit Type of Package 2	PAM
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	120 Cm
Package 2 Width	100 Cm
Package 2 Length	120 Cm
Package 2 Weight	77 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE)
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

## Garantia contratual

Garantia	24 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**