

P232R

Módulo de Proteção contra Sobretensões da APC para RS232, Substituível, 1U, para usar com Estrutura de Montagem em Bastidor PRM4 ou PRM24



Estado comercial

Aviso de fim de venda : SET 21, 2021

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Manual do utilizador
-----------------------	----------------------

Físico

Cor	Preto
Profundidade	6,9 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	0,18 Kg
Largura	1,9 Cm

Saída

Número de tomadas de corrente de energia	1
--	---

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-5...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...3048,00 M



Protecção contra sobrecargas e filtragem

Linhas protegidas	1-8
Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	1 ns common mode
Peak current	0,25 KA common mode 0,2 KA normal mode

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,41 Kg
Pacote 1 Altura	9,9 Cm
Pacote 1 largura	3,3 Cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 Cm
SCC14	30731304203385
Número de unidades no pacote 2	96
Peso do pacote 2	6,20 Kg
Pacote 2 Altura	206,38 Mm
Largura do pacote 2	412,75 Mm
Comprimento do pacote 2	638,18 Mm
Número de unidades no pacote 3	28

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	 Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme  Declaração RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Duração
----------	---------

Product Life Status : **Post commercialisation**