



## Estado comercial

Aviso de fim de venda : SET 21, 2021

⚠ Aviso de fim de venda

## Visão geral

Prazo de entrega Normalmente em stock

## Geral

Equipamento fornecido Manual do utilizador

## Físico

Cor Preto  
Profundidade 6,9 Cm  
Altura 4,4 Cm  
Peso net 0,02 Kg  
Largura 1,9 Cm

## Saída

Número de tomadas de corrente de energia 1

## Conformidades

Certificações do produto Reconhecido por cUL  
CE  
VDE  
Normas UL 497A

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação -15...45 °C  
Humidade relativa 0...95 %  
Altitude de funcionamento 0...10000 ft  
Temperatura ambiente para armazenamento -15...45 °C  
Humidade relativa de armazenamento 0...95 %  
Altitude de armazenamento 0,00...3048,00 M

### Protecção contra sobrecargas e filtragem

Linhas protegidas	1-8
Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	1 ns common mode
Peak current	0,25 KA common mode 0,2 KA normal mode
Data line protection	Protecção RJ45 ISDN / T1

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,05 Kg
Pacote 1 Altura	9,9 Cm
Pacote 1 largura	3,3 Cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 Cm
SCC14	30731304203378
Número de unidades no pacote 2	96
Peso do pacote 2	6,80 Kg
Pacote 2 Altura	206,38 Mm
Largura do pacote 2	412,75 Mm
Comprimento do pacote 2	638,18 Mm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declarção RoHS Da EU</a>
Sem chumbo	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Take-back	Take-back program available

### Garantia contractual

Garantia	Duração
----------	---------

Product Life Status : **Post commercialisation**