

PNETR6

Módulo de Picos da APC para Linha de Rede CAT6 ou CAT5/5e, Substituível, 1U, usar com Estrutura PRM4 ou PRM24



Visão geral

Apresentação	Protege uma porta de dados ethernet de cortes de energia danosos. Suporta os padrões de cablagem Cat5, Cat5E e Cat6. Compatível com Alimentação por Ethernet (POE) e velocidades de rede até 10GbE (10GigE).
Prazo de entrega	Normalmente em stock

Geral

Equipamento fornecido	Manual do utilizador
-----------------------	----------------------

Físico

Cor	Preto
Profundidade	6,9 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	0,02 Kg
Largura	1,9 Cm

Saída

Número de tomadas de corrente de energia	1
--	---

Conformidades

Certificações do produto	Reconhecido por UL
Normas	UL 497B

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-15...45 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...3048,00 M

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Linhas protegidas	1
Peak current	0,25 KA common mode 0,2 KA normal mode
Data line protection	Protecção Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,04 Kg
Pacote 1 Altura	9,9 Cm
Pacote 1 largura	3,3 Cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 Cm
SCC14	30731304217184
Número de unidades no pacote 2	96
Peso do pacote 2	6,00 Kg
Pacote 2 Altura	206,50 Mm
Largura do pacote 2	412,75 Mm
Comprimento do pacote 2	638,05 Mm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACh	Declarção REACh
REACh sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem chumbo	Sim
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.
Take-back	Take-back program available

Garantia contractual

Garantia	Duração
----------	---------

Product Life Status : **Comercializado**