



by Schneider Electric

Price*: 36.01 EUR



Estado comercial

Aviso de fim de venda : SET 28, 2021

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

| | |
|------------------|----------------------|
| Prazo de entrega | Normalmente em stock |
|------------------|----------------------|

Geral

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Equipamento fornecido | 2 x 1,8 metros de cabo tel. 30 cm cabo de conexão de rede Fitas para gestão de cabos Manual do utilizador |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Físico

| | |
|--------------|----------|
| Cor | Prateado |
| Profundidade | 11 Cm |
| Altura | 2,8 Cm |
| Peso net | 0,1 Kg |
| Largura | 3,2 Cm |

Entrada

| | |
|----------------------------|--------------|
| Potência de entrada | 575 W |
| Corrente máxima de entrada | 4 A |
| Frequência da rede | 50/60 Hz |
| Plug standard | IEC 60320 C6 |
| Tensão de entrada | 230 V |

Saída

| | |
|------------------------------------------|--------------|
| Número de tomadas de corrente de energia | 1 |
| Outlet standard | IEC 60320 C6 |

Conformidades

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Avaliação UL 1449 TVSS | 700 |
| Certificações do produto | A-Tick CE CSA NOM Telepermit UL na lista VDE |
| Normas | FCC part 68 |
| Normas de protecção do equipamento | Vida útil : \$75000 Vida útil : 75000 Euros Vida útil : 50000 GBP |

Ambiental

| | |
|--------------------------------------------|------------------|
| Temperatura do ar ambiente para a operação | 0...40 °C |
| Humidade relativa | 0...95 % |
| Altitude de funcionamento | 0...10000 ft |
| Temperatura ambiente para armazenamento | -15...45 °C |
| Humidade relativa de armazenamento | 0...95 % |
| Altitude de armazenamento | 0,00...9144,00 M |

Protecção contra sobrecargas e filtragem

| | |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns) | 1 ns common mode |
| Common mode rejection | 0 DB |
| Peak current | 12 KA common mode 6,5 KA normal mode |
| Absorção de Energia (Joules) | 600 J |
| Data line protection | Protecção de Modem/Fax RJ11 (linha única de dois fios) Protecção Ethernet RJ45 10/100 |

Unidades de embalagem

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Peso da embalagem (Lbs) | 0,2 Kg |
| Pacote 1 Altura | 6,9 Cm |
| Pacote 1 largura | 15,8 Cm |
| Pacote 1 Comprimento | 19,7 Cm |
| SCC14 | 10731304220715 |
| Número de unidades no pacote 2 | 12 |
| Peso do pacote 2 | 2,72 Kg |
| Pacote 2 Altura | 210,82 Mm |
| Largura do pacote 2 | 292,10 Mm |
| Comprimento do pacote 2 | 419,10 Mm |
| Número de unidades no pacote 3 | 480 |

Sustentabilidade da oferta

| | |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Situação da oferta sustentável | Produto Green Premium |
| Regulamento REACh | Declaração REACh |
| REACh sem SVHC | Sim |
| Diretiva RoHS da UE | Conforme Declaração RoHS Da EU |
| Sem mercúrio | Sim |
| Informações das isenções RoHS | Sim |
| Divulgação Ambiental | Perfil Ambiental Do Produto |
| Perfil de Circularidade | Informação Sobre O Fim Da Vida Útil |
| WEEE | No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor de lixo. |

Garantia contractual

| | |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| Garantia | 5 anos (todos os outros países), Vida útil (apenas países da União Europeia) |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|

| |
|-----------------------------------------------------|
| Product Life Status : Post commercialisation |
|-----------------------------------------------------|