

PNOTEPROC8-EC

Protetor de Picos CA para Portáteis da APC,
linhas de telefone e de rede, conexão de 2
pinos, 100-240V, EMEA



by Schneider Electric

Price*: 37.95 EUR



Estado comercial

Aviso de fim de venda : SET 21, 2021

⚠ Aviso de fim de venda

Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	2 x 1,8 metros de cabo tel. 30 cm cabo de conexão de rede Fitas para gestão de cabos Manual do utilizador
-----------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Físico

Cor	Prateado
Profundidade	9,8 Cm
Altura	2,7 Cm
Peso net	0,1 Kg
Largura	3,2 Cm

Entrada

Potência de entrada	575 W
Corrente máxima de entrada	4 A
Frequência da rede	50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
Plug standard	IEC 60320 C8
Tensão de entrada	230 V

Saída

Número de tomadas de corrente de energia	1
Outlet standard	IEC 60320 C8

Conformidades

Avaliação UL 1449 TVSS	700
Certificações do produto	A-Tick CE CSA NOM Telepermit UL na lista VDE
Normas	FCC part 68
Normas de protecção do equipamento	Vida útil : \$75000 Vida útil : 75000 Euros Vida útil : 50000 GBP

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Humidade relativa	0...95 %
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %
Altitude de armazenamento	0,00...9144,00 M

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	1 ns common mode
Peak current	0 KA common mode 6,5 KA normal mode
Absorção de Energia (Joules)	180 J
Data line protection	Protecção de Modem/Fax RJ11 (linha única de dois fios) Protecção Ethernet RJ45 10/100

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,2 Kg
Pacote 1 Altura	6,6 Cm
Pacote 1 largura	15,8 Cm
Pacote 1 Comprimento	19,2 Cm
SCC14	10731304220739
Número de unidades no pacote 2	12
Peso do pacote 2	2,72 Kg
Pacote 2 Altura	210,82 Mm
Largura do pacote 2	292,10 Mm
Comprimento do pacote 2	419,10 Mm
Número de unidades no pacote 3	480

Sustentabilidade da oferta

Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem mercúrio	Sim
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
WEEE	No mercado da União Europeia, o produto tem de ser eliminado de acordo com um sistema de recolha de resíduos específico e nunca terminar num contentor-de lixo.

Garantia contractual

Garantia	5 anos (todos os outros países), Vida útil (apenas países da União Europeia)
----------	------------------------------------------------------------------------------

Product Life Status :	Post commercialisation
-----------------------	------------------------