



### Principal

Nome da linha	Decor
Tipo de produto ou componente	Módulo de Potência
Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Tipo de embalagem	Flow-pack

### Complementar

Função de Chaveamento	Intermediário
Sinalização local	Sem luz piloto
[In] Corrente nominal	10 A
[Ue] Tensão de operação nominal	250 V CA
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno)
Numero de módulos	3
Profundidade incorporada	25 Mm
Profundidade	39,6 Mm
Comprimento	43,4 Mm
Altura	39,6 Mm
Largura	23,4 Mm
Conexões - terminais	Bornes (com furo)
Secção do cabo	6 Mm <sup>2</sup>
Medidor AWG	AWG 8
Modo de fixação	Encaixe

### Meio ambiente

Normas	ABNT NBR NM 60.669
--------	--------------------

### Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 Cm
Package 1 Width	6,5 Cm
Package 1 Length	6,5 Cm
Package 1 Weight	0,03 Kg

## Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

## Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**