


# PVR

## MÓDULO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES de Cabos de TV, SUBSTITUÍVEL, PARA MONTAGEM EM BASTIDOR, 1U, LINHA ÚNICA



### Estado comercial

Aviso de fim de venda : FEV 14, 2024

⚠ Aviso de fim de venda

### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Principal

Equipamento fornecido	Manual do utilizador
-----------------------	----------------------

### Físico

Cor	Preto
Altura	4,4 Cm
Largura	1,9 Cm
Profundidade	6,9 Cm
Peso líquido	0,06 Kg
Mounting preference	No preference
Modo de montagem	Rack-mounted with kit

### Saída

Número de tomadas de corrente de energia	1
--	---

### Conformidade

Certificações de produtos	reconhecido por UL
---------------------------	--------------------

### Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	-15...45 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,000000000...3048,000000000 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

### Protecção contra sobretensões e filtragem

Linhas protegidas	1
Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	1 ns common mode
Peak current	0,5 KAcommon mode 0,2 KAnormal mode

### Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	9,9 Cm
Package 1 Width	9,5 Cm
Package 1 Length	3,3 Cm
Package 1 Weight	0,28 Kg
SCC14	30731304217191

### Garantia contratual

Garantia	Duração
----------	---------

Product Life Status : **End of commerc. announced**