


PVR

MÓDULO DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRETENSÕES de Cabos de TV, SUBSTITUÍVEL, PARA MONTAGEM EM BASTIDOR, 1U, LINHA ÚNICA



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Físico

Cor	Preto
Profundidade	6,9 Cm
Altura	4,4 Cm
Peso net	0,06 Kg
Largura	1,9 Cm

Saída

Número de tomadas de corrente de energia	1
--	---

Conformidades

Certificações do produto	Reconhecido por UL
--------------------------	--------------------

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para a operação	-15...45 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...3048,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

Protecção contra sobrecargas e filtragem

Data line protection	Cable modem/video protection Proteção coaxial de Vídeos / Cabos
Linhas protegidas	1
Tempo de resposta a sobrecarga MN (ns)	1 ns common mode
Peak current	0,5 KA common mode 0,2 KA normal mode

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	0,28 Kg
Pacote 1 Altura	9,9 Cm
Pacote 1 largura	3,3 Cm
Pacote 1 Comprimento	9,5 Cm
SCC14	30731304217191
Número de unidades no pacote 2	96
Pacote 2 Altura	206,38 Mm
Largura do pacote 2	412,75 Mm
Comprimento do pacote 2	638,18 Mm

Garantia contractual

Garantia	Duração
----------	---------

Product Life Status : **Comercializado**