



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 MCB
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	1P
Védett pólusok száma	1
[In] névleges áram	6 A -30 °C
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	B
Megszakítási kapacitás	4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Szabványok	EN/IEC 60898-1
Terméktanúsítványok	VDE

### Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték	3...5 x In
Korlátozási osztály	3 megfelel EN/IEC 60898-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 KV
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klipsteszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	Feneklap: kettős csatlakozás
9 mm-es osztások	2
Magasság	85 Mm
Szélesség	18 Mm
Mélység	75 Mm
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	10000 Ciklus
Elektromos élettartam	4000 Ciklus AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Rendszerelési opciók leírása	Lakat OFF helyzetben

Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 25 mm <sup>2</sup> - merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm <sup>2</sup> - sodrott, érvéghüvellyel Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm <sup>2</sup> - rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	14 Mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték	2 N.M felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem	Nincs

## Környezet

IP védettség szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	2 megfelel EN/IEC 60898-1
Túlfeszültség kategória	III
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,500 Cm
1. csomag szélessége	7,500 Cm
1. csomag hossza	1,800 Cm
1. csomag súlya	106,000 G
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2. csomag magassága	8,000 Cm
2. csomag szélessége	9,000 Cm
2. csomag hossza	22,000 Cm
2. csomag súlya	1,311 Kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	144
3. csomag magassága	30,000 Cm
3. csomag szélessége	30,000 Cm
3. csomag hossza	40,000 Cm
3. csomag súlya	16,099 Kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	<a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell kezelni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content	56

Product Life Status : **Forgalmazott**