



### Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 MCB
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék alkalmazás	Elosztás
Pólusok megnevezése	2P
Védett pólusok száma	2
[In] névleges áram	20 A -30 °C
Hálózat típusa	AC
Kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
Görbe	C
Megszakítási kapacitás	4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Szabványok	EN/IEC 60898-1
Terméktanúsítványok	EAC[RETURN]VDE

### Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték	5...10 x In
Korlátozási osztály	3 megfelel EN/IEC 60898-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség	440 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 KV
Vezérlő típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Szerelési mód	Klipsteszes
Rögzítés	DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	Feneklap: kettős csatlakozás
9 mm-es osztások	4
Magasság	85 Mm
Szélesség	36 Mm
Mélység	75 Mm
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	10000 Ciklus
Elektromos élettartam	4000 Ciklus AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Rendszerelési opciók leírása	Lakat OFF helyzetben

Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 25 mm <sup>2</sup> - merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm <sup>2</sup> - sodrott, érvéghüvellyel Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm <sup>2</sup> - rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz	14 Mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték	2 N.M felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem	Nincs





## Környezet

IP védettség szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok	2 megfelel EN/IEC 60898-1
Túlfeszültség kategória	III
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-40...80 °C

## Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	3,5 Cm
1. csomag szélessége	7,5 Cm
1. csomag hossza	8,5 Cm
1. csomag súlya	217 G
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2. csomag magassága	8 Cm
2. csomag szélessége	9 Cm
2. csomag hossza	22 Cm
2. csomag súlya	1,343 Kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	72
3. csomag magassága	30 Cm
3. csomag szélessége	30 Cm
3. csomag hossza	40 Cm
3. csomag súlya	16,551 Kg

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	 <a href="#">REACH Nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelel a mentességeknek
Higanymentes	Igen
Kínai RoHS rendelet	 <a href="#">Kínai RoHS Nyilatkozat</a>
RoHS korlátozás alóli kivétel	 Igen
Környezetvédelmi közzététel	 <a href="#">A Termék Környezeti Profilja</a>
Körkörösségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell kezelni.
Halogéntartalomra vonatkozó adatok	Halogénmentes termék
Minimum percentage of recycled plastic content	56

Product Life Status : **Forgalmazott**