



Fő jellemzők

Termékcsalád	Resi9
Termék neve	Resi9 RCCB
Termék vagy komponens típusa	Áram-védőkapcsolós kismegszakító (RCCB)
Pólusok megnevezése	4P
Nulla helyzete	Bal
Névleges áramerősség	40 A
Hálózat típusa	AC
Földzárlat érzékenysége	30 MA megfelel EN/IEC 61008-2-1
Földszivárgás védelmi idő késleltetés	Pillanatnyi
Szivárgóáram védelmi osztály	A típusú
Névleges törés és gyártási kapacitás	Im 500 A megfelel EN/IEC 61008-2-1
Névleges feltételes rövidzárlati áram	6 KA
Minőségjelző címkek	CEBEC

Kiegészítő jellemzők

Hálózati frekvencia	50/60 Hz
U _e névleges üzemi feszültség	400 V AC 50/60 Hz
U _i névleges szigetelési feszültség	440 V
U _{imp} névleges lökő-feszültség állóság	4 KV
Impulzus áram	250 A
Vezérlés típusa	Rúd
Helyi jelzés	BE/KI jelzés
Szerelési mód	Rácsiptethető
Szerelőtartó	DIN sín
Fésűs gyűjtősin elosztóblokk kompatibilitás	Feneklap: kettős csatlakozás
9 mm furattávolság	8
Magasság	100 Mm
Szélesség	75 Mm
Mélység	82 Mm
Súly	0,355 Kg
Beágyazási mélység	44 Mm
Szín	Fehér
Mechanikus tartósság	5000 Ciklus
Elektromos élettartam	AC-1: 2000 ciklus

Csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm ² - hajlékony fémggyűrűs Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm ² - rugalmas Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...35 mm ² - merev
Meghúzási nyomaték	3,5 N.M felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	EN/IEC 61008-2-1
IP védettség szint	IP20 megfelel IEC 60529 IP40 (moduláris szekrény) megfelel IEC 60529
Szennyezettségi fok	2
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-30...70 °C

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH Nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS Nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Kínai RoHS rendelet	Kínai RoHS Nyilatkozat
Környezetvédelmi közzététel	A Termék Környezeti Profilja
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell kezelni.

Garancia

Garancia	18 months
----------	-----------

Product Life Status : **Forgalmazott**