



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Principal

Tipo de produto ou componente	Replacement battery cartridge
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Todos os conectores necessários Guia de reciclagem de baterias Tabuleiro ou compartimento de baterias metálico Embalagem reutilizável Manual de instalação

### Pilhas e tempo de funcionamento

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem de dispositivos	Pack de bateria fechado
Quantidade de RBC#153;	1

### Físico

Cor	Preto
Altura	8,3 Cm
Largura	21,6 Cm
Profundidade	34,3 Cm
Peso líquido	10 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable
USB compatible	No

## Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...45 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,0000000000...15240,0000000000 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

## Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,2 Cm
Package 1 Width	36,8 Cm
Package 1 Length	49,5 Cm
Package 1 Weight	10,91 Kg

## Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção-RoHS da EU</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declarção RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>
Take-back	Take-back program available

## Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**