



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Todos os conectores necessários Guia de reciclagem de baterias Embalagem reutilizável Manual de instalação
-----------------------	---

Físico

Cor	Charcoal
Profundidade	6,4 Cm
Altura	19,7 Cm
Peso do Produto	5,33 Kg
Largura	14,9 Cm

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de Funcionamento	0...50000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	0...40 °C
Altitude de armazenamento	0,00...3048,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

Baterias e autonomia

Disposição das baterias	Bateria interna
Blocos de baterias por "string"	2
Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem do dispositivo	Armário de bateria fechado
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC#153;	1

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	5,91 Kg
Pacote 1 Altura	30,5 Cm
Pacote 1 largura	22,9 Cm
Pacote 1 Comprimento	10,2 Cm

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**