



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tipo de produto ou componente	Replacement battery cartridge
Número de unidade de bastidor	1U
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Todos os conectores necessários Guia de reciclagem de baterias Tabuleiro ou compartimento de baterias metálico Embalagem reutilizável Manual de instalação

Pilhas e tempo de funcionamento

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Quantidade de RBC#153;	1

Físico

Cor	Preto
Altura	4,3 Cm
Largura	17,3 Cm
Profundidade	44 Cm
Peso líquido	6,36 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,000000000...15240,000000000 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	14,2 Cm
Package 1 Width	29,4 Cm
Package 1 Length	56,7 Cm
Package 1 Weight	7,05 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declarção-RoHS da EU
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**