



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Geral

Equipamento fornecido	Todos os conectores necessários Guia de reciclagem de baterias Embalagem reutilizável Manual de instalação
-----------------------	---

Físico

Cor	Preto
Profundidade	18,3 Cm
Altura	17,3 Cm
Peso do Produto	24,27 Kg
Largura	14,2 Cm

Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00...15240,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

Baterias e autonomia

Ranhas da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC™	1

Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	26,68 Kg
Pacote 1 Altura	27,7 Cm
Pacote 1 largura	29,5 Cm
Pacote 1 Comprimento	53,8 Cm
Número de unidades no pacote 3	18

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Energy Star	ENERGY STAR UPS V1.0 (EUA)
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil

Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**