



Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

Principal

Tipo de produto ou componente	Replacement battery cartridge
Número de cabos	1
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Equipamento fornecido	Todos os conectores necessários Guia de reciclagem de baterias Embalagem reutilizável Manual de instalação

Pilhas e tempo de funcionamento

Ranuras da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Informações adicionais	Comes as a complete battery assembly,
Quantidade de RBC#153;	1

Físico

Altura	7 Cm
Largura	16,5 Cm
Profundidade	41,9 Cm
Peso líquido	11,23 Kg
Modo de montagem	Not rack-mountable

Ambiental

Temperatura do ar ambiente para operação	0...40 °C
Altitude de funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura do ar ambiente para armazenamento	-15...45 °C
Altitude de armazenamento	0,00... 15240,00 M
Armazenamento Humidade relativa	0...95 %

Unidades de Embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	19,1 Cm
Package 1 Width	29,2 Cm
Package 1 Length	54,6 Cm
Package 1 Weight	12,73 Kg

Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) Declaração-RoHS da EU
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Informação Sobre O Fim Da Vida Útil
Take-back	Take-back program available

Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**