



### Visão geral

Prazo de entrega	Normalmente em stock
------------------	----------------------

### Geral

Equipamento fornecido	Todos os conectores necessários Guia de reciclagem de baterias Embalagem reutilizável Manual de instalação
-----------------------	---

### Físico

Cor	Charcoal
Profundidade	6,4 Cm
Altura	19,7 Cm
Peso do Produto	5,34 Kg
Largura	14,9 Cm

### Ambiente

Temperatura do ar ambiente para a operação	0...40 °C
Altitude de Funcionamento	0...10000 ft
Humidade relativa	0...95 %
Temperatura ambiente para armazenamento	0...40 °C
Altitude de armazenamento	0,00...3048,00 M
Humidade relativa de armazenamento	0...95 %

### Baterias e autonomia

Blocos de baterias por "string"	2
Ranhuradas da bateria vazias	0
Baterias pré-instaladas	0
Montagem do dispositivo	Armário de bateria fechado
Tipo de bateria	Bateria de chumbo-ácido
Quantidade de RBC#153;	1

### Unidades de embalagem

Peso da embalagem (Lbs)	5,92 Kg
Pacote 1 Altura	30,5 Cm
Pacote 1 largura	22,9 Cm
Pacote 1 Comprimento	10,2 Cm

### Sustentabilidade da oferta

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declarção REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conformidade proativa (Produto fora do âmbito RoHS da UE) <a href="#">Declarção-RoHS da EU</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	<a href="#">Informação Sobre O Fim Da Vida Útil</a>

### Garantia contratual

Garantia	1 ano para reparação ou substituição
----------	--------------------------------------

Product Life Status : **Comercializado**