



Principal

Linha	Miluz
Nome da linha	Bossa
Tipo de produto ou componente	Tomada-saída
Modo de fixação	Por parafusos

Complementar

Apresentação do dispositivo	Mecanismo completo
Norma da tomada	Brasileiro
Tipo de embalagem	Flow-pack
[In] Corrente nominal	10 A
[Ue] Tensão de operação nominal	250 V CA
Material	ASA + PC: dispositivo de fiação
Número de módulos	2 módulos
Conexões - terminais	Conexões por parafuso
Secção do cabo	4 Mm ²
Medidor AWG	AWG 12
Altura	111 Mm
Largura	73 Mm
Profundidade	40 Mm
Profundidade incorporada	30,5 Mm
Profundidade da projeção	9,5 Mm

Meio ambiente

Normas	ABNT NBR NM 60.884 ABNT NBR 14.136
--------	---------------------------------------

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,1 Cm
Package 1 Width	11,5 Cm
Package 1 Length	7,7 Cm
Package 1 Weight	71 G
Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	20

Package 2 Height	15,8 Cm
Package 2 Width	21,5 Cm
Package 2 Length	26,5 Cm
Package 2 Weight	1629 G

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declarção REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declarção RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declarção RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**