

Principal

Linha	Miluz
Nome da linha	Moldado branco
Tipo de produto ou componente	Seccionador

Complementar

Apresentação do dispositivo	Mecanismo
Tipo de embalagem	Flow-pack
Função de Chaveamento	Simples
Sinalização local	Sem luz piloto
Gravação	1 - L
[In] Corrente nominal	10 A
[Ue] Tensão de operação nominal	250 V CA
Material	ABS (acrilonitrilo-butadieno-estireno): dispositivo de fiação
Número de módulos	1 módulo
Modo de fixação	Encaixe
Conexões - terminais	Conexões por parafuso
Secção do cabo	4 Mm ²
Medidor AWG	AWG 12
Altura	22 Mm
Largura	41,4 Mm
Profundidade	36 Mm
Profundidade incorporada	26 Mm
Profundidade da projeção	10 Mm

Meio ambiente

Normas	ABNT NBR NM 60.669
Certificações do produto	RETIE[RETURN]NOM/ANCE

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4 Cm
Package 1 Width	2,2 Cm
Package 1 Length	4,4 Cm
Package 1 Weight	16 G

Unit Type of Package 2	CAR
Number of Units in Package 2	50
Package 2 Height	15,8 Cm
Package 2 Width	21,5 Cm
Package 2 Length	26,5 Cm
Package 2 Weight	1034 G

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Sem metais pesados tóxicos	Sim
Sem mercúrio	Sim
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**