



### Principal

Linha	Orion
Nome da linha	Orion Essence
Tipo de produto ou componente	Placa

### Complementar

Montagem do dispositivo	Faceado
Número de grupos	1 gang
Número de módulos	1 módulo
Modo de fixação	Encaixe
Tonalidade de cor	Stellar Black (RAL 7021)
Acabamento da superfície	Matt
Tratamento da superfície	Pintado
Tipo de embalagem	Flow-pack
Quantidade por conjunto	Conjunto de 20
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...35 °C
Material	Termoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Altura	120 Mm
Largura	82,5 Mm
Profundidade	7,9 Mm
Peso líquido	0,0202 Kg

### Meio ambiente

Grau de proteção IK	IK07
Grau de proteção IP	IP21D
Característica do ambiente da aplicação	Álcool Acetona Sabonete líquido Peróxido de hidrogénio (H2O2) Óleo Resistente aos raios UV Fluido para limpeza de janela Alvejante Gasolina

### Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 Cm
Package 1 Width	9,3 Cm
Package 1 Length	20,0 Cm
Package 1 Weight	22,0 G

### Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	<a href="#">Declaração REACH</a>
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme <a href="#">Declaração RoHS Da EU</a>
Regulamento RoHS China	<a href="#">Declaração RoHS China</a>
Informações das isenções RoHS	<a href="#">Sim</a>
Divulgação Ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Do Produto</a>
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

### Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**