



Principal

Linha	Orion
Nome da linha	Orion Essence
Tipo de produto ou componente	Placa

Complementar

Montagem do dispositivo	Faceado
Número de grupos	2 grupos
Número de módulos	2 x 1 módulo
Modo de fixação	Encaixe
Tonalidade de cor	Branco (RAL 9003)
Acabamento da superfície	Acetinado
Tratamento da superfície	Não tratada
Tipo de embalagem	Flow-pack
Quantidade por conjunto	Conjunto de 40
Temperatura ambiente para armazenamento	-5...50 °C
Temperatura ambiente para funcionamento	-5...35 °C
Material	Termoplástico com estabilização ABS-UV: Placa personalizável
Altura	120 Mm
Largura	82,5 Mm
Profundidade	7,9 Mm
Peso líquido	0,0187 Kg

Meio ambiente

Grau de proteção IK	IK07
Grau de proteção IP	IP21D
Característica do ambiente da aplicação	Alvejante Óleo Resistente aos raios UV Álcool Gasolina Acetona Fluido para limpeza de janela Sabonete líquido Peróxido de hidrogénio (H2O2)

Unidades de embalagem

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	0,8 Cm
Package 1 Width	9,3 Cm
Package 1 Length	20,0 Cm
Package 1 Weight	0,022 Kg

Oferta sustentável

Situação da oferta sustentável	Produto Green Premium
Regulamento REACH	Declaração REACH
REACH sem SVHC	Sim
Diretiva RoHS da UE	Conforme Declaração RoHS Da EU
Regulamento RoHS China	Declaração RoHS China
Informações das isenções RoHS	Sim
Divulgação Ambiental	Perfil Ambiental Do Produto
Perfil de Circularidade	Não são necessárias operações de reciclagem específicas

Garantia contratual

Garantia	18 meses
----------	----------

Product Life Status : **Comercializado**